













Схема для вышивки крестом "Анютины глазки"


















| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| 200 | 210 | | | | |





Ключ к схеме "Анютины глазки"

Автор дизайна Анна Ульчицкая

Канва серого цвета Aida или ткань равномерного плетения

Размер в крестиках: 150x210

Используемое мулине: DMC

Размер канвы (без учета запаса на оформление вышивки):

Aida 14 - 27x38 см

Aida 16 - 24x33 см

Aida 18 - 21x30 см

Крест выполняется в 2 нити

| | No. | | No. |
|--|-----|--|----------|
| | 153 | | 922 |
| | 154 | | 3052 |
| | 155 | | 3053 |
| | 156 | | 3345 |
| | 168 | | 3346 |
| | 169 | | 3347 |
| | 208 | | 3746 |
| | 209 | | 3747 |
| | 317 | | 3799 |
| | 327 | | 3819 |
| | 333 | | 3834 |
| | 340 | | 3837 |
| | 341 | | 3854 |
| | 413 | | 3865 |
| | 445 | | 169+168 |
| | 553 | | 648+168 |
| | 554 | | 317+169 |
| | 648 | | 648+169 |
| | 732 | | 553+554 |
| | 733 | | 732+733 |
| | 734 | | 168+762 |
| | 762 | | 734+3819 |
| | 796 | | 762+3865 |
| | 895 | | |
| | 920 | | |
| | 921 | | |

Расход нитей:

| |
|---------------------|
| 153 - 1 шт (0,7 м) |
| 154 - 1 шт (1,8 м) |
| 155 - 1 шт (4 м) |
| 156 - 1 шт (1,2 м) |
| 168 - 1 шт (5,4 м) |
| 169 - 1 шт (4,3 м) |
| 208 - 1 шт (1,4 м) |
| 209 - 1 шт (0,7 м) |
| 317 - 1 шт (0,9 м) |
| 327 - 1 шт (2,6 м) |
| 333 - 1 шт (3,2 м) |
| 340 - 1 шт (1,7 м) |
| 341 - 1 шт (0,7 м) |
| 413 - 1 шт (0,3 м) |
| 445 - 1 шт (0,3 м) |
| 553 - 1 шт (0,4 м) |
| 554 - 1 шт (0,6 м) |
| 646 - 1 шт (1,3 м) |
| 647 - 1 шт (1,5 м) |
| 648 - 1 шт (2,9 м) |
| 732 - 1 шт (0,3 м) |
| 733 - 1 шт (2 м) |
| 734 - 1 шт (1,3 м) |
| 762 - 1 шт (3,3 м) |
| 796 - 1 шт (1 м) |
| 895 - 1 шт (1,1 м) |
| 920 - 1 шт (0,6 м) |
| 921 - 1 шт (0,5 м) |
| 922 - 1 шт (0,2 м) |
| 3052 - 1 шт (1,2 м) |
| 3053 - 1 шт (0,7 м) |
| 3345 - 1 шт (3,4 м) |
| 3346 - 1 шт (4,2 м) |
| 3347 - 1 шт (2,3 м) |
| 3746 - 1 шт (4,5 м) |
| 3747 - 1 шт (1,6 м) |
| 3799 - 1 шт (0,6 м) |
| 3819 - 1 шт (0,3 м) |
| 3834 - 1 шт (0,7 м) |
| 3837 - 1 шт (2 м) |
| 3854 - 1 шт (1,4 м) |
| 3865 - 1 шт (1,6 м) |

Полукрест выполняется в 1 нить

| | No. | Наклон стежка |
|--|-----|---------------|
| | 317 | |
| | 646 | |
| | 647 | |
| | 648 | |
| | 762 | |